


**Asiento KOMET®, HSK-A 100, ABS® Ø d: 80mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	239022 80
GTIN	4047109003576
Clase de artículo	29W

**Descripción**
**Ejecución:**

- Asiento equilibrado a Q 6,3 para 10 000 rpm.
- Con alimentación interna de refrigerante.

**Norma:**
**DIN 69893**
**Nota:**

Otros asientos con unión ABS® a petición.

**Descripción técnica**

Ø del mango ABS® D <sub>s</sub>	80 mm
Longitud de voladizo A	90 mm
Longitud de avance L <sub>1</sub>	61 mm
Adaptador	HSK-A 100
Mango	ABS
Norma asiento	DIN 69893
Refrigeración interior	sí
Ø exterior d <sub>1</sub>	100 mm
Tipo de producto	Asiento ABS

