

**Puente de cambio KOMET® para M03Speed, Ø Dmín: 100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	238372 100
GTIN	4047109073784
Clase de artículo	24I

**Descripción técnica**

Soporte para plaquitas	238374 100-166
Ø mínimo D <sub>min.</sub>	100
Ø círculo exterior D2 mecanizado hacia delante	85 mm
Altura H	26 mm
Velocidad de giro máxima	11500 min <sup>-1</sup>
Recorrido de ajuste aproximado S	15 mm
Ø intervalo de husillo	100 - 130 mm
Cabezal de ajuste de precisión	238370 100
Tipo de producto	Herramienta de husillo

**Accesorios**

Soporte para plaquitas KOMET® 90° para M03SpeedHacia  
delante Adecuada para M03 Tamaño 100-166

238374 100-166

Cabezal de ajuste de precisión KOMET® M03Speed Ø Dmín  
100 mm

238370 100