

**Puente de cambio KOMET® para M03Speed, Ø Dmín: 128mm****Datos de pedido**

Número de pedido	238372 128
GTIN	4047109073791
Clase de artículo	24I

Descripción técnica

Soporte para plaquitas	238374 100-166
Altura H	26 mm
Ø círculo exterior D2 mecanizado hacia delante	109 mm
Velocidad de giro máxima	10000 min ⁻¹
Recorrido de ajuste aproximado S	20 mm
Ø mínimo D _{min.}	128
Ø intervalo de husillo	128 - 169 mm
Cabezal de ajuste de precisión	238370 100
Tipo de producto	Herramienta de husillo

Accesorios

Cabezal de ajuste de precisión KOMET® M03Speed Ø Dmín
100 mm

238370 100

Soporte para plaquitas KOMET® 90° para M03SpeedHacia
delante Adecuada para M03 Tamaño 100-166

238374 100-166