



Broca de plaquitas KOMET KUB Quatron® Mango ABS®, 3×D, Ø DC m7: 23mm



Datos de pedido

Número de pedido	235505 23
GTIN	4047109026087
Clase de artículo	24P

Descripción

Ejecución:

Con mango ABS®.

Aplicación:

Con plaquitas n.º 236520 – 236576.

Suministro:

Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

Nota:

Uso solo en condiciones de máquina **estables**.

Taladrado con eje decalado hasta $V_{\text{máx.}} = 0,25 \text{ mm}$, p. ej. con el dispositivo de ajuste de excéntrica n.º 239010 – 239012.

Diámetro máximo alcanzable mediante desvío $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$.

Otros tamaños disponibles a petición.

Descripción técnica

Número de filos Z	1
Código ISO plaquita de corte	SOEX 07T308 23-..
Longitud útil L_1	69 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Ø del mango ABS® D_s	50 mm
Serie	KUB Quatron®
Ø nominal D	23

para Ø pulgadas	29/32 pul
Longitud total L	135 mm
Longitud de voladizo L _A	104 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	3×D
Mango	ABS
Empleo de taladro	Centrado
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	Perforación transversal
Empleo de taladro	Taladrado de agujeros ciegos
Empleo de taladro	Perforación de huecos
Empleo de taladro	salida inclinada
Empleo de taladro	bombeado
Empleo de taladro	taladrado previo inclinado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 8IP1	239652 8IP1
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,3 Nm	211750 1,3