


Asiento KOMET®, HSK-A 63, ABS® Ø d: 25mm

Datos de pedido

Número de pedido	239020 25
GTIN	4047109038806
Clase de artículo	29W

Descripción
Ejecución:

- Asiento equilibrado a Q 6,3 para 10 000 rpm.
- Con alimentación interna de refrigerante.

Norma:
DIN 69893
Nota:

Otros asientos con unión ABS® a petición.

Descripción técnica

Longitud de voladizo A	50 mm
Ø del mango ABS® D _s	25 mm
Longitud de avance L ₁	24 mm
Adaptador	HSK-A 63
Mango	ABS
Norma asiento	DIN 69893
Refrigeración interior	sí
Ø exterior d ₁	63 mm
Tipo de producto	Asiento ABS

