

**Asiento KOMET®, HSK-A 63, ABS® Ø d: 50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	239020 50
GTIN	4047109003538
Clase de artículo	29W

Descripción**Ejecución:**

- Asiento equilibrado a Q 6,3 para 10 000 rpm.
- Con alimentación interna de refrigerante.

Norma:**DIN 69893****Nota:**

Otros asientos con unión ABS® a petición.

Descripción técnica

Longitud de avance L ₁	44 mm
Ø del mango ABS® D _s	50 mm
Longitud de voladizo A	70 mm
Adaptador	HSK-A 63
Mango	ABS
Norma asiento	DIN 69893
Refrigeración interior	sí
Ø exterior d ₁	63 mm
Tipo de producto	Asiento ABS

