

Garant

Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 32/16mm



Datos de pedido

Número de pedido	250018 32/16
GTIN	4045197649973
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño del mango	32 mm
Anchura de función L ₄	40 mm
Palanca articulada	259015 12
Tamaño de placa	16 mm
Longitud de la cabeza L ₁	40 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 11
Juego de resortes	259044 6
Calzo	259031 35
Juego de espigas elásticas	259047 4
Código ISO Soporte	PCLNR/L 3232P16
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1606..
Longitud total L	170 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Hoja de datos

Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Palanca articulada Tipo 12	259015 12
Tornillo de palanca articulada Tipo 11	259018 11
Juego de resortes 10 piezas Tipo 6	259044 6
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 4	259047 4
Calzo Tipo 35	259031 35