

Eslinga redonda, roja 5000 kg, Longitud útil: 2m**Datos de pedido**

Número de pedido	086275 2
GTIN	2050001735867
Clase de artículo	08Z

Descripción**Ejecución:**

Eslingas extremadamente resistentes (EN 1492-2) con recubrimiento simple sin costuras y resistente a la fricción.

Aplicación:

Para la elevación y el desplazamiento de componentes.

Nota:

Solo se puede suministrar hasta las siguientes cargas de elevación: 150 t (poliéster), 180 t (Dyneema).

Descripción técnica

Longitud de perímetro	4 m
Longitud útil	2 m
Anchura de la eslinga	72 mm
Capacidad de carga sencillamente directo WLL	5000 kg
Capacidad de carga sencillamente acordonado WLL	4000 kg
Capacidad de carga doble WLL hasta 7°	10000 kg
Capacidad de carga doble WLL 7° – 45°	7000 kg
Capacidad de carga doble WLL 45° – 60°	5000 kg
Tipo de producto	Eslinga redonda

