

**Garant****Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:  
32/19mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250018 32/19
GTIN	4045197649980
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Juego de espigas elásticas	259047 5
Tamaño de placa	19 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1906..
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	40 mm
Código ISO Soporte	PCLNR/L 3232P19
Calzo	259031 36
Tornillo de palanca articulada	259018 13
Juego de resortes	259044 7
Anchura de función L <sub>4</sub>	40 mm
Palanca articulada	259015 13
Tamaño del mango	32 mm
Longitud total L	170 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

## Hoja de datos

Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Tornillo de palanca articulada Tipo 13	259018 13
Palanca articulada Tipo 13	259015 13
Calzo Tipo 36	259031 36
Juego de resortes 10 piezas Tipo 7	259044 7