

Garant

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 32/12mm



Datos de pedido

Número de pedido	250017 32/12
GTIN	4045197681737
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Calzo	259031 2
Brida, tornillo, resorte	259035 2
Tornillo para calzo	259025 10
Anchura de función L ₄	40 mm
Tamaño de placa	12 mm
Código ISO Soporte	DCLNR/L 3232P12
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Longitud de la cabeza L ₁	34 mm
Tamaño del mango	32 mm
Longitud total L	170 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Unidad de brida Tipo 2	259035 2
Calzo Tipo 2	259031 2
Tornillo para calzo Tipo 10	259025 10
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500