

**Garant**
**Soporte de torneado de apriete QT eco, derecha, Tamaño de vástago / placa: 25/12mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	250010 25/12
GTIN	4045197648341
Clase de artículo	21U

**Descripción**
**Ejecución:**

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una productividad mayor, vida útil más prolongada y seguridad de proceso superior.

**Aúne las ventajas de Garant eco y del cambio de plaquitas de corte sin herramientas. Soltar el bloqueo mediante pulsación del botón – Cambiar el corte – Presionar la sujeción por brida.**

Disminuye el tiempo auxiliar de forma sencilla y cómoda.

**Nota:**

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001 – 319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: DCLNR/L 2525X12

Plaquita de corte adecuada: CN.. 1204..

Anchura de función L<sub>4</sub>: 32 mm

Longitud de la cabeza L<sub>1</sub>: 32 mm

Longitud total L: 103,5 mm

Calzo: 259031 11

**Descripción técnica**

Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	32 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Tornillo para calzo	259025 1
Tamaño del mango	25 mm
Código ISO Soporte	DCLNR/L 2525X12
Brida	259038 7
Tamaño de placa	12 mm
Calzo	259031 11
Anchura de función L <sub>4</sub>	32 mm
Longitud total L	103,5 mm
Serie	Eco
Tipo de boca	derecha
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Brida de sujeción Tipo 7	259038 7
Tornillo para calzo Tipo 1	259025 1
Brida de sujeción	259351
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Tornillo para calzo	259167
Brida de sujeción Tipo 11	259038 11
Calzo	259214

Brida de sujeción	259531
Calzo Tipo 11	259031 11
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15