



Aparato de limpieza por ultrasonidos Elmasonic Easy, Tipo: 3

Datos de pedido

Número de pedido	082003 3
GTIN	4250004100664
Clase de artículo	04S

Descripción

Ejecución:

Para la eliminación de aceites, grasas, productos de rectificado y de pulido, restos de pintura, fundentes, capas de óxido, carbonización, cascarilla en prácticamente todas las superficies, incluso en zonas de difícil acceso, protegiendo al máximo el material a limpiar. Limpiadores potentes especiales, a utilizar según suciedad y sustancia activa. La pieza a limpiar tiene que estar envuelta por completo de líquido de limpieza.

Potentes y perfectos para principiantes: así son los dispositivos de limpieza por ultrasonidos de la serie Elmasonic Easy.

- **2 modos de ultrasonidos.**
- **La temperatura se puede ajustar en intervalos de 5 °C.**
- **Interruptor selector electrónico e indicador LED de todos los estados de funcionamiento.**
- **Información acústica y visual del estado de funcionamiento.**
- **Depósito de acero fino trefilado.**

Función:

IP20: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing < 12$ mm, pero se debe evitar el contacto, y además no existe protección contra el agua.

Suministro:

Sin cesta de inserción.

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición. Puede encontrar la cesta adecuada en el n.º 082102 1 (Elmasonic Easy 1L); los productos de limpieza por ultrasonidos y agentes anticorrosivos en el 088015 – 088019.

Descripción técnica

Longitud aparatos	305 mm
Anchura aparatos	190 mm
Tensión nominal	230 V

Altura del aparato	230 mm
Capacidad cubeta de limpieza	3 l
Volumen	2,7 l
Cubeta de limpieza altura	95 mm
Cubeta de limpieza anchura	120 mm
Consumo de potencia	80 W
Potencia de calefacción	200 W
Clase de protección IP	IP 20
Cubeta de limpieza longitud	220 mm
Quality Dress	Elmasonic Easy 3L
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Aparato de limpieza por ultrasonidos