



Aparato de limpieza por ultrasonidos Elmasonic Easy, Tipo: 12

Datos de pedido

Número de pedido	082003 12
GTIN	4250004100701
Clase de artículo	04S

Descripción

Ejecución:

Para la eliminación de aceites, grasas, productos de rectificado y de pulido, restos de pintura, fundentes, capas de óxido, carbonización, cascarilla en prácticamente todas las superficies, incluso en zonas de difícil acceso, protegiendo al máximo el material a limpiar. Limpiadores potentes especiales, a utilizar según suciedad y sustancia activa. La pieza a limpiar tiene que estar envuelta por completo de líquido de limpieza.

Potentes y perfectos para principiantes: así son los dispositivos de limpieza por ultrasonidos de la serie Elmasonic Easy.

- **2 modos de ultrasonidos.**
- **La temperatura se puede ajustar en intervalos de 5 °C.**
- **Interruptor selector electrónico e indicador LED de todos los estados de funcionamiento.**
- **Información acústica y visual del estado de funcionamiento.**
- **Depósito de acero fino trefilado.**

Función:

IP20: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing < 12$ mm, pero se debe evitar el contacto, y además no existe protección contra el agua.

Suministro:

Sin cesta de inserción.

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición. Puede encontrar la cesta adecuada en el n.º 082102 1 (Elmasonic Easy 1L); los productos de limpieza por ultrasonidos y agentes anticorrosivos en el 088015 – 088019.

Descripción técnica

Cubeta de limpieza altura	195 mm
Anchura aparatos	315 mm
Longitud aparatos	380 mm

Consumo de potencia	200 W
Cubeta de limpieza anchura	215 mm
Tensión nominal	230 V
Volumen	12,9 l
Cubeta de limpieza longitud	275 mm
Quality Dress	Elmasonic Easy 12L
Potencia de calefacción	800 W
Clase de protección IP	IP 20
Altura del aparato	280 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Aparato de limpieza por ultrasonidos