

**Garant****Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:  
16/09mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250019 16/09
GTIN	4045197654328
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Tornillo de palanca articulada	259018 6
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	25 mm
Calzo	259031 27
Juego de espigas elásticas	259047 3
Código ISO Soporte	PCLNR/L 1616H09
Anchura de función L <sub>4</sub>	20 mm
Tamaño del mango	16 mm
Tamaño de placa	9 mm
Juego de resortes	259044 5
Palanca articulada	259015 9
Plaquita de corte adecuada	CN.. 09T3..
Longitud total L	100 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Juego de resortes 10 piezas Tipo 5	259044 5
Palanca articulada Tipo 9	259015 9
Tornillo de palanca articulada Tipo 6	259018 6
Calzo Tipo 27	259031 27
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 3	259047 3