

Garant

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
16/09mm**



Datos de pedido

Número de pedido	250018 16/09
GTIN	4045197649911
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	CN.. 09T3..
Juego de espigas elásticas	259047 3
Tornillo de palanca articulada	259018 6
Palanca articulada	259015 9
Calzo	259031 27
Anchura de función L ₄	20 mm
Longitud de la cabeza L ₁	25 mm
Código ISO Soporte	PCLNR/L 1616H09
Tamaño del mango	16 mm
Tamaño de placa	9 mm
Juego de resortes	259044 5
Longitud total L	100 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 3	259047 3
Palanca articulada Tipo 9	259015 9
Calzo Tipo 27	259031 27
Juego de resortes 10 piezas Tipo 5	259044 5
Tornillo de palanca articulada Tipo 6	259018 6