

**Garant****Soporte de torneado de apriete QT eco, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 20/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250011 20/12
GTIN	4045197648358
Clase de artículo	21U

**Descripción****Ejecución:**

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una productividad mayor, vida útil más prolongada y seguridad de proceso superior.

**Aúne las ventajas de Garant eco y del cambio de plaquitas de corte sin herramientas.**

**Soltar el bloqueo mediante pulsación del botón – Cambiar el corte – Presionar la sujeción por brida.**

Disminuye el tiempo auxiliar de forma sencilla y cómoda.

**Nota:**

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001 – 319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: DCLNR/L 2025X12

Plaquita de corte adecuada: CN.. 1204..

Anchura de función L<sub>4</sub>: 32 mm

Longitud de la cabeza L<sub>1</sub>: 32 mm

Longitud total L: 91 mm

Calzo: 259031 11

**Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Anchura de función L <sub>4</sub>	32 mm
Tamaño del mango	20 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	32 mm
Tornillo para calzo	259025 1
Tamaño de placa	12 mm
Código ISO Soporte	DCLNR/L 2025X12
Calzo	259031 11
Brida	259038 7
Longitud total L	91 mm
Serie	Eco
Tipo de boca	izquierda
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500