

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 20/09mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250019 20/09
GTIN	4045197649997
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño del mango	20 mm
Juego de espigas elásticas	259047 3
Palanca articulada	259015 9
Longitud de la cabeza L ₁	28 mm
Calzo	259031 27
Tamaño de placa	9 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 6
Juego de resortes	259044 5
Código ISO Soporte	PCLNR/L 2020K09
Plaquita de corte adecuada	CN.. 09T3..
Anchura de función L ₄	25 mm
Longitud total L	125 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 3	259047 3
Palanca articulada Tipo 9	259015 9
Calzo Tipo 27	259031 27
Tornillo de palanca articulada Tipo 6	259018 6
Juego de resortes 10 piezas Tipo 5	259044 5