

Garant
Soporte de torneado de apriete QT eco, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 25/12mm

Datos de pedido

Número de pedido	250011 25/12
GTIN	4045197648365
Clase de artículo	21U

Descripción
Ejecución:

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una productividad mayor, vida útil más prolongada y seguridad de proceso superior.

Aúne las ventajas de Garant eco y del cambio de plaquitas de corte sin herramientas.

Soltar el bloqueo mediante pulsación del botón – Cambiar el corte – Presionar la sujeción por brida.

Disminuye el tiempo auxiliar de forma sencilla y cómoda.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001 – 319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: DCLNR/L 2525X12

Plaquita de corte adecuada: CN.. 1204..

Anchura de función L₄: 32 mm

Longitud de la cabeza L₁: 32 mm

Longitud total L: 103,5 mm

Calzo: 259031 11

Descripción técnica

Tornillo para calzo	259025 1
Longitud de la cabeza L ₁	32 mm
Calzo	259031 11
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Anchura de función L ₄	32 mm
Brida	259038 7
Tamaño de placa	12 mm
Código ISO Soporte	DCLNR/L 2525X12
Tamaño del mango	25 mm
Longitud total L	103,5 mm
Serie	Eco
Tipo de boca	izquierda
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500