

Garant

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 25/09mm



Datos de pedido

Número de pedido	250019 25/09
GTIN	4045197654335
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	33 mm
Juego de espigas elásticas	259047 3
Tamaño del mango	25 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 09T3..
Código ISO Soporte	PCLNR/L 2525M09
Juego de resortes	259044 5
Calzo	259031 27
Tornillo de palanca articulada	259018 6
Tamaño de placa	9 mm
Palanca articulada	259015 9
Anchura de función L ₄	32 mm
Longitud total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 3	259047 3
Juego de resortes 10 piezas Tipo 5	259044 5
Tornillo de palanca articulada Tipo 6	259018 6
Calzo Tipo 27	259031 27
Palanca articulada Tipo 9	259015 9