



Broca de plaquitas KOMET KUB Quatron® Mango ABS®, 4×D, Ø DC m7: 20mm



Datos de pedido

Número de pedido	235507 20
GTIN	4047109091146
Clase de artículo	24P

Descripción

Aplicación:

Con plaquitas n.º 236520 – 236576.

Nota:

Uso solo en condiciones de máquina **estables**.

Taladrado con eje decalado hasta $V_{\text{máx}} = 0,25 \text{ mm}$, p. ej. con el dispositivo de ajuste de excéntrica n.º 239010 – 239012.

Diámetro máximo alcanzable mediante desvío = $D+0,5 \text{ mm}$.

Otros tamaños disponibles a petición.

Descripción técnica

Número de filos Z	1
Ø del mango ABS® D _s	50 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Longitud útil L ₁	80 mm
Código ISO plaquita de corte	SOEX 060306 18-...
Serie	KUB Quatron®
Ø nominal D	20
Longitud total L	146 mm
Longitud de voladizo L _A	115 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	4×D

Mango	ABS
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Juego de tornillos de apriete Torx Plus®10 piezas Accionamiento 6IP2	239652 6IP2
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,0 Nm	211750 1,0