



## Broca de plaquitas KOMET KUB Quatron® Mango ABS®, 4×D, Ø DC m7: 26,5mm



### Datos de pedido

Número de pedido	235507 26,5
GTIN	4047109096172
Clase de artículo	24P

### Descripción

#### Aplicación:

Con plaquitas n.º 236520 – 236576.

#### Nota:

Uso solo en condiciones de máquina **estables**.

**Taladrado con eje decalado hasta  $V_{\text{máx}} = 0,25 \text{ mm}$** , p. ej. con el dispositivo de ajuste de excéntrica n.º 239010 – 239012.

Diámetro máximo alcanzable mediante desvío =D+0,5 mm.

Otros tamaños disponibles a petición.

### Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	SOEX 07T308 23-...
Número de filos Z	1
Ø del mango ABS® D <sub>s</sub>	50 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Longitud útil L <sub>1</sub>	108 mm
Serie	KUB Quatron®
Ø nominal D	26,5
Longitud total L	174 mm
Longitud de voladizo L <sub>A</sub>	143 mm

Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	4xD
Mango	ABS
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

## Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,3 Nm	211750 1,3
Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 8IP1	239652 8IP1