

**Garant****Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:  
25/09mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250018 25/09
GTIN	4045197649935
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Tamaño de placa	9 mm
Calzo	259031 27
Anchura de función L <sub>4</sub>	32 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 6
Juego de resortes	259044 5
Juego de espigas elásticas	259047 3
Palanca articulada	259015 9
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	33 mm
Tamaño del mango	25 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 09T3..
Código ISO Soporte	PCLNR/L 2525M09
Longitud total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Calzo Tipo 27	259031 27
Tornillo de palanca articulada Tipo 6	259018 6
Palanca articulada Tipo 9	259015 9
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 3	259047 3
Juego de resortes 10 piezas Tipo 5	259044 5