



Broca de plaquitas KOMET KUB Quatron® Mango ABS®, 4×D, Ø DC m7: 36mm



Datos de pedido

Número de pedido	235507 36
GTIN	4047109098527
Clase de artículo	24P

Descripción

Aplicación:

Con plaquitas n.º 236520 – 236576.

Nota:

Uso solo en condiciones de máquina **estables**.

Taladrado con eje decalado hasta $V_{\text{máx}} = 0,25 \text{ mm}$, p. ej. con el dispositivo de ajuste de excéntrica n.º 239010 – 239012.

Diámetro máximo alcanzable mediante desvío =D+0,5 mm.

Otros tamaños disponibles a petición.

Descripción técnica

Número de filos Z	1
Código ISO plaquita de corte	SOEX 120508 44-...
Ø del mango ABS® D _s	63 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	239652 20IP (6,3 Nm)
Longitud útil L ₁	144 mm
Serie	KUB Quatron®
Ø nominal D	36
Longitud total L	222 mm
Longitud de voladizo L _A	184 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	4×D

Mango	ABS
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Juego de tornillos de apriete Torx Plus®10 piezas Accionamiento 20IP	239652 20IP
Varilla de 8 mm, con imánCon asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600