

Garant

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 16/12mm



Datos de pedido

Número de pedido	250019 16/12
GTIN	4045197650009
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	12 mm
Longitud de la cabeza L ₁	25 mm
Calzo	259031 2
Tamaño del mango	16 mm
Palanca articulada	259015 2
Juego de resortes	259044 2
Anchura de función L ₄	20 mm
Juego de espigas elásticas	259047 2
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Tornillo de palanca articulada	259018 8
Código ISO Soporte	PCLNR/L 1616H12
Longitud total L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Palanca articulada Tipo 2	259015 2
Calzo Tipo 2	259031 2
Tornillo de palanca articulada Tipo 8	259018 8
Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2