



## Broca de plaquitas KOMET KUB Quatron® Mango ABS®, 3×D, Ø DC m7: 55mm



### Datos de pedido

Número de pedido	235505 55
GTIN	4047109084681
Clase de artículo	24P

### Descripción

#### Ejecución:

Con mango ABS®.

#### Aplicación:

Con plaquitas n.º 236520 – 236576.

#### Suministro:

Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

#### Nota:

Uso solo en condiciones de máquina **estables**.

**Taladrado con eje decalado hasta  $V_{\text{máx.}} = 0,25 \text{ mm}$** , p. ej. con el dispositivo de ajuste de excéntrica n.º 239010 – 239012.

Diámetro máximo alcanzable mediante desvío  $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$ .

Otros tamaños disponibles a petición.

### Descripción técnica

Número de filos Z	1
Ø del mango ABS® D <sub>s</sub>	80 mm
Código ISO plaquita de corte	SOEX 090408 32-..
Juego tornillo para plaquita reversible	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Longitud útil L <sub>1</sub>	165 mm
Serie	KUB Quatron®
Ø nominal D	55

Longitud total L	263 mm
Longitud de voladizo L <sub>A</sub>	220 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	3×D
Mango	ABS
Empleo de taladro	Centrado
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	Perforación transversal
Empleo de taladro	Taladrado de agujeros ciegos
Empleo de taladro	Perforación de huecos
Empleo de taladro	salida inclinada
Empleo de taladro	bombeado
Empleo de taladro	taladrado previo inclinado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

## Accesorios

Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 15IP1	239652 15IP1
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,8 Nm	211750 2,8
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP