

**Garant**

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:  
16/12mm**



**Datos de pedido**

Número de pedido	250018 16/12
GTIN	4045197649942
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Palanca articulada	259015 2
Código ISO Soporte	PCLNR/L 1616H12
Tamaño de placa	12 mm
Tamaño del mango	16 mm
Calzo	259031 2
Anchura de función L <sub>4</sub>	20 mm
Juego de resortes	259044 2
Tornillo de palanca articulada	259018 8
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	25 mm
Juego de espigas elásticas	259047 2
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Longitud total L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Palanca articulada Tipo 2	259015 2
Tornillo de palanca articulada Tipo 8	259018 8
Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Calzo Tipo 2	259031 2
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2