



Broca de plaquitas KOMET KUB Quatron® Mango ABS®, 4×D, Ø DC m7: 15mm



Datos de pedido

Número de pedido	235507 15
GTIN	4047109091092
Clase de artículo	24P

Descripción

Aplicación:

Con plaquitas n.º 236520 – 236576. No apto para el mecanizado de VA.

Nota:

Uso solo en condiciones de máquina **estables**.

Taladrado con eje decalado hasta $V_{\text{máx}} = 0,25 \text{ mm}$, p. ej. con el dispositivo de ajuste de excéntrica n.º 239010 – 239012.

Diámetro máximo alcanzable mediante desvío = $D+0,5 \text{ mm}$.

Otros tamaños disponibles a petición.

Descripción técnica

Longitud útil L_1	60 mm
Código ISO plaquita de corte	SOEX 050204 13-...
Juego tornillo para plaquita reversible	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Número de filos Z	1
Ø del mango ABS® D_s	50 mm
Serie	KUB Quatron®
Ø nominal D	15
Longitud total L	126 mm
Longitud de voladizo L_A	95 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	4×D

Mango	ABS
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Juego de tornillos de apriete Torx Plus®10 piezas Accionamiento 6IP1	239652 6IP1
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 0,6 Nm	211750 0,6