

## Garant

### Soporte de torneado de apriete eco corto, derecha, Tamaño de vástago / placa: 25/12 mm



## Datos de pedido

Número de pedido	250012 25/12
GTIN	4045197648396
Clase de artículo	21U

## Descripción

### Ejecución:

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una productividad mayor, vida útil más prolongada y seguridad de proceso superior.

### Nota:

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001 – 319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: PCLNR/L 2525X12

Plaquita de corte adecuada: CN.. 1204..

Anchura de función L<sub>4</sub>: 32 mm

Longitud de la cabeza L<sub>1</sub>: 34 mm

Longitud total L: 105,5 mm

Calzo: 259031 11

## Descripción técnica

Tamaño de placa	12 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 2
Palanca articulada	259015 3
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..

Calzo	259031 11
Resorte	259046 1
Anchura de función L <sub>4</sub>	32 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	34 mm
Código ISO Soporte	PCLNR/L 2525X12
Tamaño del mango	25 mm
Longitud total L	105,5 mm
Tipo de boca	derecha
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Palanca articulada Tipo 3	259015 3
Calzo Tipo 11	259031 11
Resorte Tipo 1	259046 1
Tornillo para palanca articulada Tipo 2	259018 2