

**Garant****Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:  
25/12mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 250019 25/12  |
| GTIN              | 4045197650023 |
| Clase de artículo | 21T           |

**Descripción técnica**

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Longitud de la cabeza L <sub>1</sub> | 33 mm           |
| Tamaño de placa                      | 12 mm           |
| Juego de resortes                    | 259044 2        |
| Calzo                                | 259031 2        |
| Plaquita de corte adecuada           | CN.. 1204..     |
| Tornillo de palanca articulada       | 259018 2        |
| Palanca articulada                   | 259015 2        |
| Juego de espigas elásticas           | 259047 2        |
| Anchura de función L <sub>4</sub>    | 32 mm           |
| Código ISO Soporte                   | PCLNR/L 2525M12 |
| Tamaño del mango                     | 25 mm           |
| Longitud total L                     | 150 mm          |
| Serie                                | QuickTurn       |
| Norma                                | DIN ISO 5610    |
| Tipo de boca                         | izquierda       |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Refrigeración interior    | no                             |
| Ángulo de ajuste $\kappa$ | 95 grados                      |
| Aplicación                | Refrentado                     |
| Aplicación                | Torneado longitudinal exterior |
| Tipo de producto          | Soporte de torneado de apriete |

---

## Accesorios

|  |          |
|--|----------|
| Tornillo de palanca articulada Tipo 2            | 259018 2 |
| Calzo Tipo 2                                     | 259031 2 |
| Juego de resortes 10 piezas Tipo 2               | 259044 2 |
| Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2 | 259047 2 |
| Palanca articulada Tipo 2                        | 259015 2 |