

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
25/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250018 25/12
GTIN	4045197649966
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	PCLNR/L 2525M12
Anchura de función L ₄	32 mm
Calzo	259031 2
Juego de resortes	259044 2
Juego de espigas elásticas	259047 2
Tamaño de placa	12 mm
Longitud de la cabeza L ₁	33 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 2
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Palanca articulada	259015 2
Tamaño del mango	25 mm
Longitud total L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha

Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Palanca articulada Tipo 2	259015 2
Tornillo de palanca articulada Tipo 2	259018 2
Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Calzo Tipo 2	259031 2