



Broca de plaquitas KOMET KUB Quatron® Mango ABS®, 4×D, Ø DC m7: 30mm



Datos de pedido

Número de pedido	235507 30
GTIN	4047109097407
Clase de artículo	24P

Descripción

Aplicación:

Con plaquitas n.º 236520 – 236576.

Nota:

Uso solo en condiciones de máquina **estables**.

Taladrado con eje decalado hasta $V_{\text{máx}} = 0,25 \text{ mm}$, p. ej. con el dispositivo de ajuste de excéntrica n.º 239010 – 239012.

Diámetro máximo alcanzable mediante desvío =D+0,5 mm.

Otros tamaños disponibles a petición.

Descripción técnica

Ø del mango ABS® D _s	63 mm
Número de filos Z	1
Longitud útil L ₁	120 mm
Código ISO plaquita de corte	SOEX 090408 32-...
Juego tornillo para plaquita reversible	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Serie	KUB Quatron®
Ø nominal D	30
Longitud total L	198 mm
Longitud de voladizo L _A	160 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	4×D

Mango	ABS
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,8 Nm	211750 2,8
Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 15IP1	239652 15IP1