

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
32/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250016 32/12
GTIN	4045197681720
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	DCLNR/L 3232P12
Tornillo para calzo	259025 10
Tamaño de placa	12 mm
Brida, tornillo, resorte	259035 2
Calzo	259031 2
Tamaño del mango	32 mm
Anchura de función L ₄	40 mm
Longitud de la cabeza L ₁	34 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Longitud total L	170 mm
Serie	QuickTurn
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	95 grados

Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Unidad de brida Tipo 2	259035 2
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Calzo Tipo 2	259031 2
Tornillo para calzo Tipo 10	259025 10
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500