## Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 32/12mm



## Datos de pedido

Número de pedido	250019 32/12
GTIN	4045197654342
Clase de artículo	21T

## **Descripción técnica**

Tamaño del mango	32 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 2
Anchura de función L₄	40 mm
Plaquita de corte adecuada	CN 1204
Código ISO Soporte	PCLNR/L 3232P12
Juego de resortes	259044 2
Juego de espigas elásticas	259047 2
Palanca articulada	259015 2
Calzo	259031 2
Tamaño de placa	12 mm
Longitud de la cabeza L₁	30 mm
Longitud total L	170 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	95 grados



Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## **Accesorios**

Calzo Tipo 2	259031 2
Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Palanca articulada Tipo 2	259015 2
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Tornillo de palanca articulada Tipo 2	259018 2