



## Broca de plaquitas KOMET KUB Quatron® Mango ABS®, 3×D, Ø DC m7: 48mm



### Datos de pedido

Número de pedido	235505 48
GTIN	4047109084612
Clase de artículo	24P

### Descripción

#### Ejecución:

Con mango ABS®.

#### Aplicación:

Con plaquitas n.º 236520 – 236576.

#### Suministro:

Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

#### Nota:

Uso solo en condiciones de máquina **estables**.

**Taladrado con eje decalado hasta  $V_{\text{máx.}} = 0,25 \text{ mm}$** , p. ej. con el dispositivo de ajuste de excéntrica n.º 239010 – 239012.

Diámetro máximo alcanzable mediante desvío  $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$ .

Otros tamaños disponibles a petición.

### Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Número de filos Z	1
Código ISO plaquita de corte	SOEX 07T308 23-..
Longitud útil $L_1$	144 mm
Ø del mango ABS® $D_s$	63 mm
Serie	KUB Quatron®
Ø nominal D	48

Longitud total L	237 mm
Longitud de voladizo L <sub>A</sub>	199 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	3×D
Mango	ABS
Empleo de taladro	Centrado
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	Perforación transversal
Empleo de taladro	Taladrado de agujeros ciegos
Empleo de taladro	Perforación de huecos
Empleo de taladro	salida inclinada
Empleo de taladro	bombeado
Empleo de taladro	taladrado previo inclinado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

## Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 8IP1	239652 8IP1
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,3 Nm	211750 1,3