



### Cerradura de cilindro bloqueo diferente, Ø de carcasa: 40mm



#### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | GG5881 40     |
| GTIN              | 4067263140702 |
| Clase de artículo | GGN           |

#### Descripción

##### Ejecución:

Cilindro de rectificado Ø 100x100 mm con disposición de láminas en forma de abanico. Taladro de asiento Ø 19 mm con ranura de chaveta múltiple.  
como 568480.

##### Función:

**Con cierre distinto** significa que la llave solo puede abrir y cerrar **una** cerradura o cilindro, y es única.

##### Suministro:

10 candados con 3 llaves cada uno.

#### Descripción técnica

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Cierre                          | bloqueo diferente                           |
| Arco de bloqueo doble           | sí                                          |
| Material de la carcasa          | Latón                                       |
| Mecanismo de cierre             | Mecanismo de cierre de precisión inoxidable |
| Apto para sistemas de cerradura | no                                          |
| Adecuado para bombillos         | no                                          |

## Hoja de datos

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Material arco                    | Acero, cromado     |
| Cantidad de llaves               | 30                 |
| Ø de arco                        | 6 mm               |
| con cubierta de agujero de llave | no                 |
| Ø de carcasa                     | 40 mm              |
| Arco templado                    | sí                 |
| Número de cerraduras             | 10                 |
| Tipo de producto                 | Cierre con candado |

### Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/GG5881-40>