

**Broca de plaquitas KOMET KUB Quatron® Mango ABS®, 3×D, Ø DC m7: 50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	235505 50
GTIN	4047109084636
Clase de artículo	24P

**Descripción****Ejecución:**

Con mango ABS®.

**Aplicación:**

Con plaquitas n.º 236520 – 236576.

**Suministro:**

Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

**Nota:**

Uso solo en condiciones de máquina **estables**.

**Taladrado con eje decalado hasta  $V_{\text{máx.}} = 0,25 \text{ mm}$** , p. ej. con el dispositivo de ajuste de excéntrica n.º 239010 – 239012.

Diámetro máximo alcanzable mediante desvío  $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$ .

Otros tamaños disponibles a petición.

**Descripción técnica**

Ø del mango ABS® D <sub>s</sub>	63 mm
Longitud útil L <sub>1</sub>	150 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Código ISO plaquita de corte	SOEX 07T308 23-..
Número de filos Z	1
Serie	KUB Quatron®
Ø nominal D	50

para Ø pulgadas	1 31/32 pul
Longitud total L	243 mm
Longitud de voladizo L <sub>A</sub>	205 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	3×D
Mango	ABS
Empleo de taladro	Centrado
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	Perforación transversal
Empleo de taladro	Taladrado de agujeros ciegos
Empleo de taladro	Perforación de huecos
Empleo de taladro	salida inclinada
Empleo de taladro	bombeado
Empleo de taladro	taladrado previo inclinado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

## Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,3 Nm	211750 1,3
Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 8IP1	239652 8IP1
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP