



Broca de plaquitas KOMET KUB Quatron® Mango ABS®, 3×D, Ø DC m7: 41mm



Datos de pedido

Número de pedido	235505 41
GTIN	4047109026872
Clase de artículo	24P

Descripción

Ejecución:

Con mango ABS®.

Aplicación:

Con plaquitas n.º 236520 – 236576.

Suministro:

Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

Nota:

Uso solo en condiciones de máquina **estables**.

Taladrado con eje decalado hasta $V_{\text{máx.}} = 0,25 \text{ mm}$, p. ej. con el dispositivo de ajuste de excéntrica n.º 239010 – 239012.

Diámetro máximo alcanzable mediante desvío $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$.

Otros tamaños disponibles a petición.

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	239652 20IP (6,3 Nm)
Código ISO plaquita de corte	SOEX 120508 44-..
Número de filos Z	1
Ø del mango ABS® D _s	50 mm
Longitud útil L ₁	123 mm
Serie	KUB Quatron®
Ø nominal D	41

Longitud total L	204 mm
Longitud de voladizo L _A	173 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	3×D
Mango	ABS
Empleo de taladro	Centrado
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	Perforación transversal
Empleo de taladro	Taladrado de agujeros ciegos
Empleo de taladro	Perforación de huecos
Empleo de taladro	salida inclinada
Empleo de taladro	bombeado
Empleo de taladro	taladrado previo inclinado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Juego de tornillos de apriete Torx Plus®10 piezas Accionamiento 20IP	239652 20IP
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600