



## Broca de plaquitas KOMET KUB Quatron® Mango ABS®, 4×D, Ø DC m7: 18mm



### Datos de pedido

Número de pedido	235507 18
GTIN	4047109091122
Clase de artículo	24P

### Descripción

#### Aplicación:

Con plaquitas n.º 236520 – 236576.

#### Nota:

Uso solo en condiciones de máquina **estables**.

**Taladrado con eje decalado hasta  $V_{\text{máx}} = 0,25 \text{ mm}$** , p. ej. con el dispositivo de ajuste de excéntrica n.º 239010 – 239012.

Diámetro máximo alcanzable mediante desvío =  $D+0,5 \text{ mm}$ .

Otros tamaños disponibles a petición.

### Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Ø del mango ABS® $D_s$	50 mm
Número de filos Z	1
Longitud útil $L_1$	72 mm
Código ISO plaquita de corte	SOEX 060306 18-...
Serie	KUB Quatron®
Ø nominal D	18
Longitud total L	138 mm
Longitud de voladizo $L_A$	107 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	4×D

Mango	ABS
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

---

## Accesorios

Juego de tornillos de apriete Torx Plus®10 piezas Accionamiento 6IP2	239652 6IP2
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,0 Nm	211750 1,0