



Broca de plaquitas KOMET KUB Quatron® Mango ABS®, 4×D, Ø DC m7: 44mm



Datos de pedido

Número de pedido	235507 44
GTIN	4047109097483
Clase de artículo	24P

Descripción

Aplicación:

Con plaquitas n.º 236520 – 236576.

Nota:

Uso solo en condiciones de máquina **estables**.

Taladrado con eje decalado hasta $V_{\text{máx}} = 0,25 \text{ mm}$, p. ej. con el dispositivo de ajuste de excéntrica n.º 239010 – 239012.

Diámetro máximo alcanzable mediante desvío = $D+0,5 \text{ mm}$.

Otros tamaños disponibles a petición.

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	239652 20IP (6,3 Nm)
Longitud útil L_1	176 mm
Número de filos Z	1
Código ISO plaquita de corte	SOEX 120508 44-...
Ø del mango ABS® D_s	63 mm
Serie	KUB Quatron®
Ø nominal D	44
Longitud total L	264 mm
Longitud de voladizo L_A	226 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	4×D

Mango	ABS
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 20IP	239652 20IP
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600