

Eslinga naranja 10000 kg, Longitud útil: 1m



Datos de pedido

Número de pedido	086285 1
GTIN	2050001735904
Clase de artículo	08Z

Descripción

Ejecución:

Eslingas extremadamente resistentes (EN 1492-2) con recubrimiento simple sin costuras y resistente a la fricción.

Aplicación:

Para la elevación y el desplazamiento de componentes.

Nota:

Solo se puede suministrar hasta las siguientes cargas de elevación: 150 t (poliéster), 180 t (Dyneema).

Descripción técnica

Longitud de perímetro	2 m
Longitud útil	1 m
Anchura de la eslinga	91 mm
Capacidad de carga sencillamente directo WLL	10000 kg
Capacidad de carga sencillamente acordonado WLL	8000 kg
Capacidad de carga doble WLL hasta 7°	20000 kg
Capacidad de carga doble WLL 7° – 45°	14000 kg
Capacidad de carga doble WLL 45° – 60°	10000 kg
Tipo de producto	Eslinga redonda

