## Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 20/12mm



## Datos de pedido

Número de pedido	250020 20/12
GTIN	4045197650054
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Juego de resortes	259044 2
Tamaño del mango	20 mm
Palanca articulada	259015 2
Juego de espigas elásticas	259047 2
Tornillo de palanca articulada	259018 2
Tamaño de placa	12 mm
Plaquita de corte adecuada	CN 1204
Código ISO Soporte	PCBNR/L 2020K12
Anchura de función L₄	25 mm
Longitud de la cabeza L₁	28 mm
Calzo	259031 2
Longitud total L	125 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no



Ángulo de ajuste κ	75 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## **Accesorios**

Palanca articulada Tipo 2	259015 2
Calzo Tipo 2	259031 2
Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Juego de espárragos con resorte10 piezas Tipo 2	259047 2
Tornillo de palanca articulada Tipo 2	259018 2