



Sistema de aspiración con batería, Denominación del fabricante: M12DE



Datos de pedido

Número de pedido	070226 M12DE
GTIN	4002395002740
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Sistema de aspiración con batería, de uso universal, **compacto y ligero** para martillos perforadores con cuello de sujeción de Ø 43 a 59 mm.

- **El filtro EPA recoge el 99,97 % de todas las partículas de polvo.**
- **Tope de profundidad bloqueable con escala de 120 mm**
- **Sistema electrónico REDLINK™.**
- **Posiciones de interruptor: encendido, apagado, automático con 5 segundos de tiempo posterior para una aspiración completa.**
- **Posibilidad de aplicación en la parte derecha e izquierda de la máquina.**
- **Baterías de iones de Li Red con control de célula individual e indicador del estado de la carga.**

Suministro:

Incluye 1 batería de iones de Li Red de 12 V / 2,0 Ah, cargador. Caja HD (maleta organizada), mango adicional, tubuladuras de aspiración de recambio, 3 adaptadores para ajustarse al Ø del cuello de sujeción.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en el n.º 073814 / 3815 / 3816 y n.º 073840.

Encontrará las condiciones de garantía del fabricante en la página 1470.

Embalaje: Maleta organizada (HD=Heavy Duty)

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 12 V

Tensión de batería: 12 V

Capacidad de la batería: 2 A·h

Peso: 1,7 kg

Descripción técnica

Tensión de batería	12 V
Quality Dress	M12 DE-201x
Peso	1,7 kg
Capacidad de la batería	2 A·h
Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	1
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	0 - 22000 min ⁻¹
Profundidad taladro	120 mm
Ø de broca	16 mm
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 12 V

Accesorios

lones de Li Sistema M12B4 Tipo de batería, tipo de sujeción MB12 V	073815 MB12
Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C
Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC