

Garant

**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
20/12mm**



Datos de pedido

Número de pedido	250025 20/12
GTIN	4045197650153
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego de espigas elásticas	259047 2
Juego de resortes	259044 2
Anchura de función L ₄	25 mm
Palanca articulada	259015 2
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Longitud de la cabeza L ₁	28 mm
Código ISO Soporte	PCSNR/L 2020K12
Calzo	259031 2
Tamaño de placa	12 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 2
Tamaño del mango	20 mm
Longitud total L	125 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Hoja de datos

Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Tornillo de palanca articulada Tipo 2	259018 2
Palanca articulada Tipo 2	259015 2
Calzo Tipo 2	259031 2
Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2