

Garant

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 25/12mm



Datos de pedido

Número de pedido	250025 25/12
GTIN	4045197650160
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego de resortes	259044 2
Tamaño del mango	25 mm
Palanca articulada	259015 2
Anchura de función L ₄	32 mm
Calzo	259031 2
Juego de espigas elásticas	259047 2
Longitud de la cabeza L ₁	33 mm
Código ISO Soporte	PCSNR/L 2525M12
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Tamaño de placa	12 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 2
Longitud total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Hoja de datos

Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Calzo Tipo 2	259031 2
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Tornillo de palanca articulada Tipo 2	259018 2
Palanca articulada Tipo 2	259015 2