

**Garant****Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
50/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250036 50/16
GTIN	4045197654380
Clase de artículo	21T

**Descripción****Ejecución:**

PCLNR 95° Barras de mandrinar para plaquitas de corte reversibles CN.

**Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	CN.. 1606..
Código ISO Soporte	A50U PCLNR/L16
Ø perforación previa mínima $D_{\min}$ .	63 mm
Desplazamiento central $L_3$	35 mm
Tamaño de placa	16 mm
Juego de espigas elásticas	259047 4
Juego de resortes	259044 6
Calzo	259031 35
Tornillo de palanca articulada	259018 11
Palanca articulada	259015 12
Longitud total L	350 mm
Longitud de sujeción $L_2$	48 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Ø de mango $D_s$	50 mm

Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Palanca articulada Tipo 12	259015 12
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 4	259047 4
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calzo Tipo 35	259031 35
Tornillo de palanca articulada Tipo 11	259018 11
Juego de resortes 10 piezas Tipo 6	259044 6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500