

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
20/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250022 20/12
GTIN	4045197650092
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Palanca articulada	259015 2
Calzo	259031 2
Código ISO Soporte	PCKNR/L 2020K12
Longitud de la cabeza L ₁	28 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Tamaño de placa	12 mm
Juego de espigas elásticas	259047 2
Tornillo de palanca articulada	259018 2
Juego de resortes	259044 2
Anchura de función L ₄	25 mm
Tamaño del mango	20 mm
Longitud total L	125 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	75 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Tornillo de palanca articulada Tipo 2	259018 2
Calzo Tipo 2	259031 2
Palanca articulada Tipo 2	259015 2