

**Garant****Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
20/09mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250037 20/09
GTIN	4045197650221
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Tornillo de palanca articulada	259018 9
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	13 mm
Código ISO Soporte	A20Q PCLNR/L09
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	25 mm
Tamaño de placa	9 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 09T3..
Palanca articulada	259015 11
Longitud total L	180 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	18 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D <sub>s</sub>	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

**Accesorios**Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3  
Hexágono 2 mm

674242 2

Tornillo de palanca articulada Tipo 10

259018 10

Palanca articulada Tipo 11

259015 11

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para  
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500