

**Garant****Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:  
25/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250022 25/12
GTIN	4045197650108
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Juego de espigas elásticas	259047 2
Calzo	259031 2
Juego de resortes	259044 2
Tamaño de placa	12 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 2
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	33 mm
Código ISO Soporte	PCKNR/L 2525M12
Anchura de función L <sub>4</sub>	32 mm
Palanca articulada	259015 2
Tamaño del mango	25 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Longitud total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste $\kappa$	75 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Palanca articulada Tipo 2	259015 2
Tornillo de palanca articulada Tipo 2	259018 2
Calzo Tipo 2	259031 2