



Lámpara de inspección LED con pila, Ø cabezal de lámpara: 15mm



Datos de pedido

Número de pedido	081421 15
GTIN	2050001894885
Clase de artículo	08C

Descripción

Ejecución:

Lámparas de inspección extremadamente robustas de **aluminio macizo** con cabezal de lámpara LED. Asa con batería, incluye eje flexible, protegida contra salpicaduras de agua. 1 espejo de inspección INOX 40×65 mm irrompible, 1 espejo de inspección Ø 30 mm, imán anular desmontable.

Descripción técnica

Corriente de alumbrado	25 lm
Tipo de pila	LR6
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081559 LR6
Zona ATEX	ninguno
Longitud total	560 mm
Ø del cabezal	15 mm
Cantidad de pilas contenidas	2

Suministro de energía	con pilas
Ángulo de emisión	10 grados
Tipo de producto	Lámpara de inspección

Accesorios

Zócalo magnético	081413
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081561 LR6
Juego de espejos para luminaria de inspección LED / luminaria de taller 2 piezas	081427
Pila redonda / pila especial Tipo de pila SL760	081560 SL760