

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
25/09mm**

Datos de pedido

Número de pedido	250037 25/09
GTIN	4045197654397
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego de resortes	259044 4
Palanca articulada	259015 10
Calzo	259031 27
Tornillo de palanca articulada	259018 12
Desplazamiento central L_3	17 mm
Tamaño de placa	9 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 09T3..
Código ISO Soporte	A25R PCLNR/L09
Ø perforación previa mínima $D_{min.}$	32 mm
Juego de espigas elásticas	259047 2
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción L_2	23 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda

Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Palanca articulada Tipo 11	259015 11
Tornillo de palanca articulada Tipo 12	259018 12
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 2 mm	674242 2
Calzo Tipo 27	259031 27
Juego de resortes 10 piezas Tipo 4	259044 4
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500